

**Ansell****Pár rukavic HyFlex® 11-937, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094486 10
GTIN	10076490449800
Třída artiklu	04P

**Popis****Provedení:**

HyFlex®; 11-937. Lehké rukavice s velmi dobrou kombinací ochrany proti pořezání, olejofobních vlastností a odolnosti. Dvojitý povlak z polyuretanu a nitrilové pěny pro bezpečné uchopení. S 18vláknovou technologií úpletu a technologickým vláknem Dyneema®-Diamond.

**Provedení reklamní text:**

HyFlex® 11-937. Lehké rukavice s velmi dobrou kombinací ochrany proti pořezání, olejofobních vlastností a odolnosti.

- **Dvojitý povlak z polyuretanu a nitrilové pěny pro bezpečné uchopení.**
- **S 18vláknovou technologií úpletu a technologickým vláknem Dyneema®-Diamond.**
- **Pro použití při přesné práci.**
- **Barva: šedá/černá**

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Upozornění reklamní text:**

Minimální objednané množství odpovídá jednotce balení (VPE) nebo jejím násobkům

## Technický popis

Velikost rukavice	10
Řada	HyFlex®
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Obsah	12
Vlastnost rukavice	Bez DMF
Vlastnost rukavice	zesílení v ohybu palce
Vlastnost rukavice	šetrné k pokožce alergiků
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Technologie pletení	18G
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Materiál nosiče	Dyneema®
Povlak	PU / nitrilová pěna
Materiál	Nitrilová pěna
varianta povlaku	3/4 povlak
Rozsah použití	Přesnost
Barva	šedá / černá
Hmotnost	28 g
Délka	212 mm
Použití	vícetázové
Třída ochrany proti pořezání	B
Druh produktu	Rukavice proti pořezání