



Stranové štípací kleště pro elektroniku Super Knips[®], nevodivé rukojeti, KW, Celková délka: 140mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	726655 140
GTIN	4003773081661
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Úzká hlava s přesně broušenými břity, bez řezné fazetky. Ramena s vícesložkovými potahy, s otevírací pružinou. **Vhodné pro ESD.**

Materiál:

Z nerezové oceli (INOX).

Technický popis

Celková délka	140 mm
Délka břitu	12,3 mm
Výkon ve stříhu středně tvrdého ocelového drátu	0,2 - 1,2 mm
Šířka hlavy	15,7 mm
Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø	0,2 - 2,1 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Řezná fazetka	bez fazetky
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Norma	DIN ISO 9654
Rukojeť	Vícesložkový potah
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 54 HRC)

Atribut názvu produktu	KW
S otevírací pružinou	ano
S držákem drátů	ne
Druh produktu	Řezací kleště