

**Garant****Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 9mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614800 9
GTIN	4045197160195
Třída artiklu	61B

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kované. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Délka klíče L: 143 mm

Šířka čelisti b: 19,3 mm

Výška čelisti h<sub>1</sub>: 5 mm

Výška očka h<sub>2</sub>: 7,6 mm

Ø očka D: 19 mm

Zatížení ráčny točivým momentem: 40 Nm

**Technický popis**

Výška očka h <sub>2</sub>	7,6 mm
Délka klíče L	143 mm
Rozměr klíče	9 mm
Výška čelisti h <sub>1</sub>	5 mm
Ø očka D	19 mm
Zatížení ráčny točivým momentem	40 Nm
Šířka čelisti b	19,3 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň

Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč