

Ansell**Pár rukavic HyFlex® 11-735, Velikost rukavice: 8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094566 8
GTIN	10076490052987
Třída artiklu	04P

Popis**Provedení:**

HyFlex® 11-735. Jemně pletené rukavice s povlakem na vnitřní straně pro suché pracovní prostředí. Rukavice kombinuje vysokou ochranu proti prořezu s dobrým střihem a vysokou flexibilitou. Dlaň má polyuretanový povrch s dobrými vlastnostmi při úchopu a odolný proti nečistotám, hřbet ruky je prodyšný. Vhodné zejména pro montáž součástí s ostrými hranami v suchém nebo mírně mastném pracovním prostředí.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Velikost rukavice	8
Řada	HyFlex®
Druh rukavic	Rukavice proti pořezání
Ochranná kategorie	Kategorie II

Obsah	12
Technologie pletení	10G
EN 388	4X43C
Materiál nosiče	INTERCEPT™
Povlak	PU
Materiál	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Barva	šedá / bílá
Hmotnost	28 g
Délka	224 mm
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	C
Druh produktu	Rukavice proti pořezání