

## ejendals

### Rukavice na ochranu proti chladu, pár Tegera® 296, Velikost rukavice: 10



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	094822 10
GTIN	7392626058149
Třída artiklu	04R

## Popis

### Provedení:

**Tegera® 296. Ochranné rukavice proti chladu s podšívkou** z lícové hovězí usně, se **hřbetem odolným vůči větru a vodě. Extra dlouhé** provedení zajišťuje vysokou tepelnou izolaci a příjemný pocit při nošení. Vnitřní podšívka z **materiálu Thinsulate®**. Se zesílenými prsty.

### Provedení reklamní text:

**Tegera® 296. Ochranné rukavice proti chladu s podšívkou** z lícové hovězí usně, se **hřbetem odolným vůči větru a vodě. Extra dlouhé** provedení zajišťuje vysokou tepelnou izolaci a příjemný pocit při nošení. Vnitřní podšívka z **materiálu Thinsulate®**. Se zesílenými prsty.

### Použití:

Při větrném, chladném nebo mokřém pracovním prostředí.

### Použití reklamní text:

Při větrném, chladném nebo mokřém pracovním prostředí.

### Norma:

EN 388; EN 511

### Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

### Upozornění reklamní text:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

## Technický popis

Velikost rukavice	10
Druh rukavic	Ochranné rukavice proti chladu
Ochranná kategorie	Kategorie II
Obsah	6
Použití	vícetázové
Rozsah použití	Heavy Duty
Rozsah použití	Allround
Norma	EN 511
Délka	255 mm
AQL	0,7
EN 388	2122X
EN 511	231
Materiál nosiče	Hovězí useň s plným lícem
Povlak	neopren
varianta povlaku	bez povlaku
Barva	bílá / černá
Druh produktu	Ochranné rukavice proti chladu