

ejendals

Pár rukavic Tegera® 450, Velikost rukavice: 7



Údaje o objednávce

Artikové číslo	094562 7
GTIN	7392626073319
Třída artiklu	04R

Popis

Provedení:

Tegera® 450. Robustní rukavice s úchopovým vzorem z nitrilové pěny pro bezpečný úchop lehce zaolejovaných konstrukčních dílů s vysokým nebezpečím pořezání. Ideální pro použití v **tvrdých pracovních podmínkách** v prostředí, ohroženém znečištěním. Technologie CRF pro velmi vysoký cit.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednávce odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Velikost rukavice	7
Druh rukavic	Rukavice proti pořezání
Ochranná kategorie	Kategorie II
Obsah	12
Technologie pletení	13G

EN 388	4X44C
Materiál nosiče	Nylon, skelné vlákno
Povlak	Nitrilová pěna
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Barva	černý
Kontaktní teplota do	100 °C
Délka	220 mm
Použití	vícerozázové
Třída ochrany proti pořezání	C
Druh produktu	Rukavice proti pořezání