

Garant**Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 36mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614800 36
GTIN	4045197488749
Třída artiklu	61B

Popis**Provedení:**

Zápustkově kované. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Délka klíče L: 482 mm

Šířka čelisti b: 76,2 mm

Výška čelisti h₁: 16,6 mm

Výška očka h₂: 19,6 mm

Ø očka D: 65,5 mm

Zatížení ráčny točivým momentem: 1000 Nm

Technický popis

Zatížení ráčny točivým momentem	1000 Nm
Výška čelisti h ₁	16,6 mm
Ø očka D	65,5 mm
Šířka čelisti b	76,2 mm
Délka klíče L	482 mm
Výška očka h ₂	19,6 mm
Rozměr klíče	36 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň

Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč