

Honeywell**Pár rukavic Check & Go C, Velikost rukavice: 9****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	094542 9
GTIN	13603835522521
Třída artiklu	09A

Popis**Provedení:**

Check & Go Green PU C. Těsně přiléhající rukavice z úpletu řady **Check & Go** se zeleným povlakem PU. Barevné kódování a velké natištěné písmeno **usnadní uživatelům a bezpečnostním silám opticky rozeznat** úroveň ochrany před pořezáním. Rukavice se hodí pro práce v suchém i lehce mastném prostředí. S přízí dyneema®/polyamid/lycra® pro vysokou odolnost.

Norma:

EN 388; EN 420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Clase de protección frente a cortes: C

Cut protection class: C

Viiltosuojaluokka: C

Classe de protection anti-coupure: C

Vágásvédelmi kategória: C

Categoria di protezione antitaglio: C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

Technický popis

Velikost rukavice	9
Série	Check & Go
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Rukavice proti pořezání
EN 388:2016	4X43C
Materiál nosiče	Dyneema®, Polyamid
Povlak	PU
Rozsah použití	Allround
Barva	zelená / bílá
Třída ochrany proti pořezání	C
Druh produktu	Rukavice proti pořezání