

Vypínací utahovák, Typ: 13



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079222 13
GTIN	4589484330446
Třída artiklu	03T

Popis

Provedení:

Velmi kompaktní a robustní impulsový šroubovák v pistolovém tvaru pro mnohostranná montážní použití. Spolehlivé a přesné šroubování díky zabudované impulzní jednotce. **S vypínáním.** Specifikované rozmezí utahovacího momentu, velmi nízké tolerance utahovacího momentu. Extrémně přesný díky vysoké opakovatelnosti a mechanismu vypínání. Uvedené modely používají patentovanou 2listou impulzní jednotku, kombinovanou s dvoukomorovým motorem. Tato kombinace poskytuje o 50% lepší poměr výkonu k hmotnosti než srovnatelné šroubovací nástroje. Optimalizováno pro ergonomickou manipulaci. Hydraulická impulzní jednotka je základem impulzního šroubováku. Přeměňuje krouticí moment motoru do impulzních rázů a znásobuje je – podobně jako rázy rázového mechanismu v rázovém utahováku. Přitom u impulzního šroubováku odpadají negativní vlastnosti úderů kovu na kov. Protože jsou všechny pohyblivé díly uloženy v oleji, zůstává vibrace a hladina hluku nízká. Na rukojeti není téměř žádný reakční moment. Enormně nízká reakce utahovacího momentu v rukojeti díky krátkému impulznímu cyklu. Oproti rázovému utahováku nemá impulzní jednotka kontakt kov na kov a zajišťuje tak měkčí a stabilní impulzy.

Provedení reklamní text:

Velmi kompaktní a robustní impulsový šroubovák v pistolovém tvaru pro mnohostranná montážní použití. Spolehlivé a přesné šroubování díky zabudované impulzní jednotce. **S**

vypínáním. Specifikované rozmezí utahovacího momentu, velmi nízké tolerance utahovacího momentu.

Výhoda:

- méně vibrací.
- nižší hladina hluku.
- delší životnost ve srovnání s běžnými rázovými utahováký.

Výhoda reklamní text:

- méně vibrací.
- nižší hladina hluku.
- delší životnost ve srovnání s běžnými rázovými utahováký.

Použití:

- Pro použití, vyžadující nízkou hladinu hluku a malé vibrace.
- Výborně se hodí pro měkká šroubová spojení.

Použití reklamní text:

- Pro použití, vyžadující nízkou hladinu hluku a malé vibrace.
- Výborně se hodí pro měkká šroubová spojení.

Rozsah dodávky:

Šroubovák s ochranným pryžovým krytem vč. závěsného háku pro pružinový protitah (balancer).

Technický popis

Rozměry upínače nástrojů	1/2 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	9,5 mm
Maximální počet otáček	3400 min ⁻¹
Rozsah utahovacích momentů	110 - 150 Nm
Označení výrobce	FLT-13-3 BF EC
Hmotnost	2,1 kg
Délka	228 mm
Maximální spotřeba vzduchu	850 l/min
Hnací profil upínače nástrojů	□ palec
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Zdroj energie	Provoz na stlačený vzduch
Druh produktu	Šroubovák