

## Vypínací utahovák, Typ: 5



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	079222 5
GTIN	4589484330958
Třída artiklu	03T

### Popis

#### Provedení:

Hydraulická impulzní jednotka je základem impulzního šroubováku. Přeměňuje krouticí moment motoru do impulzních rázů a znásobuje je – podobně jako rázy rázového mechanismu v rázovém utahováku. Přitom u impulzního šroubováku odpadají negativní vlastnosti úderů kovu na kov. Protože jsou všechny pohyblivé díly uloženy v oleji, zůstává vibrace a hladina hluku nízká. Na rukojeti není téměř žádný reakční moment.

Uvedené modely používají patentovanou 2listou impulzní jednotku, kombinovanou s dvoukomorovým motorem. Tato kombinace poskytuje o 50% lepší poměr výkonu k hmotnosti než srovnatelné šroubovací nástroje. Optimalizováno pro ergonomickou manipulaci.

Velmi kompaktní a robustní impulsový šroubovák v pistolovém tvaru pro mnohostranná montážní použití. Spolehlivé a přesné šroubování díky zabudované impulzní jednotce. **S**

**vypínáním.** Specifikované rozmezí utahovacího momentu, velmi nízké tolerance utahovacího momentu. Extrémně přesný díky vysoké opakovatelnosti a mechanismu vypínání.

Enormně nízká reakce utahovacího momentu v rukojeti díky krátkému impulznímu cyklu. Oproti rázovému utahováku nemá impulzní jednotka kontakt kov na kov a zajišťuje tak měkčí a stabilní impulzy.

#### Norma:

Velmi kompaktní a robustní impulsový šroubovák v pistolovém tvaru pro mnohostranná montážní použití. Spolehlivé a přesné šroubování díky zabudované impulzní jednotce. **S**  
**vypínáním.** Specifikované rozmezí utahovacího momentu, velmi nízké tolerance utahovacího momentu.

**Výhoda:**

- méně vibrací.
- nižší hladina hluku.
- delší životnost ve srovnání s běžnými rázovými utahováký.

**Výhoda reklamní text:**

- méně vibrací.
- nižší hladina hluku.
- delší životnost ve srovnání s běžnými rázovými utahováký.

**Použití:**

- Pro použití, vyžadující nízkou hladinu hluku a malé vibrace.
- Výborně se hodí pro měkká šroubová spojení.

**Použití reklamní text:**

- Pro použití, vyžadující nízkou hladinu hluku a malé vibrace.
- Výborně se hodí pro měkká šroubová spojení.

**Rozsah dodávky:**

Šroubovák s ochranným pryžovým krytem vč. závěsného háku pro pružinový protitah (balancer).

Označení výrobce: FLT-5-3 BF EC

Rozsah utahovacích momentů: 11 - 24 Nm

Maximální počet otáček: 6500 min<sup>-1</sup>

Rozměry upínače nástrojů: 3/8 palec

Hnací profil upínače nástrojů: □ palec

Maximální spotřeba vzduchu: 450 l/min

**Technický popis**

Maximální spotřeba vzduchu	450 l/min
Označení výrobce	FLT-5-3 BF EC
Hmotnost	1 kg
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	6,3 mm
Maximální počet otáček	6500 min <sup>-1</sup>
Rozsah utahovacích momentů	11 - 24 Nm
Délka	181 mm
Rozměry upínače nástrojů	3/8 palec
Hnací profil upínače nástrojů	□ palec
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Druh produktu	Šroubovák

