

**Diamantový minipilník zrno D126 (střední) univerzální, Typ: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	529420 1
GTIN	4007220257029
Třída artiklu	53B

Popis**Provedení:**

Polotovary jsou rovnoměrně posypány diamantovým prachem a galvanicky fixované. Kratší, kompaktnější konstrukce ve srovnání s diamantovými jehlovými pilníky. Ø stopky 3 mm.

Použití:

Pro přesné dokončovací práce pomocí **pneumatických pilovacích strojů** (č. 079708) nebo při ručním použití (rychloupínací rukojeť č. 519700).

Upozornění:

Další provedení na poptávku.

Technický popis

Průřez s osazením	5×2 mm
Popis tvaru	plochý
Délka potahu	25 mm
Ø stopky	3 mm
Osazení	oboustranný
Celková délka	60 mm
Brusivo	Diamant
Zkratka brusiva	D
Zrnitost	D126
Včetně rukojeti pilníku	ne
Druh produktu	Jehlový pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	omezené použití		