

Garant**Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614800 10
GTIN	4045197160201
Třída artiklu	61B

Popis**Provedení:**

Zápustkově kované. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Délka klíče L: 160 mm

Šířka čelisti b: 22 mm

Výška čelisti h₁: 5,2 mm

Výška očka h₂: 7,7 mm

Ø očka D: 20,8 mm

Zatížení ráčny točivým momentem: 70 Nm

Technický popis

Ø očka D	20,8 mm
Zatížení ráčny točivým momentem	70 Nm
Délka klíče L	160 mm
Šířka čelisti b	22 mm
Výška očka h ₂	7,7 mm
Rozměr klíče	10 mm
Výška čelisti h ₁	5,2 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň

Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Adaptér pro očkové klíče s ráčnou Typ 1	614850 1
---	----------