



## Diamantový minipilník zrno D126 (střední) univerzální, Typ: 4



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	529420 4
GTIN	4007220257531
Třída artiklu	53B

### Popis

#### Provedení:

Polotovary jsou rovnoměrně posypány diamantovým prachem a galvanicky fixované. Kratší, kompaktnější konstrukce ve srovnání s diamantovými jehlovými pilníky. Ø stopky 3 mm.

#### Použití:

Pro přesné dokončovací práce pomocí **pneumatických pilovacích strojů** (č. 079708) nebo při ručním použití (rychloupínací rukojeť č. 519700).

#### Upozornění:

Další provedení na poptávku.

### Technický popis

Popis tvaru	kulatý
Délka potahu	25 mm
Průřez s osazením	2 mm
Ø stopky	3 mm
Osazení	kompletní
Celková délka	60 mm
Brusivo	Diamant
Zkratka brusiva	D
Zrnitost	D126
Včetně rukojeti pilníku	ne
Druh produktu	Jehlový pilník

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	omezené použití		