



## Univerzální měřicí přístroj v dřevěném pouzdře, Typ: 30-250



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	428300 30-250
GTIN	5051102226206
Třída artiklu	46B

### Popis

#### Provedení:

**Lehká, stabilní trubková konstrukce.** Dva nosiče měřicího ramene k upnutí různých měřicích nástavců. Pevné měřicí rameno (bez vodící drážky) pro hrubé nastavení možn. na trubce. Pohyblivé nosič měřicího ramene, uložený bez vůle a tření v kuličkovém vedení, díky tomu maximální přesnost. **Konstantní měřicí síla díky vestavěné pružině měřicí síly.** K bezdotykovému zavedení do měřicí polohy lze pohyblivé měřicí rameno stáhnout zpět. Rozsah měření je díky volitelnému prodloužení libovolně rozšiřitelný (max. 3000 mm). Použitelné s každým úchylkoměrem nebo jemným úchylkoměrem se stopkou o  $\varnothing$  8 mm h6.

#### Použití:

**Univerzální měřicí přístroj pro srovnávací měření.** K měření vnějších a vnitřních rozměrů na nejrůznějších tvarech obrobku a k měření malých výstupků. Se zvláštním příslušenstvím k měření středících hran, zápichů, drážek, rybinových tvarů, kuželů, ozubení a vnitřních a vnějších závitů.

#### Rozsah dodávky:

Základní přístroj, dřevěné pouzdro.

#### Zvláštní příslušenství:

Úchylkoměr nebo jemný úchylkoměr s měřicím rozsahem 25 mm.

### Technický popis

Rozsah měření	20 mm
Rozsah použití uvnitř	30 - 255 mm
Rozsah použití vně	0 - 220 mm
Obal	Stabilní box

Kalibrování	A3
Druh produktu	Univerzální měřicí přístroj

### Služby

Kalibrování Univerzální posuvné měřidlo Maximální rozsah měření 600 mm	021400 600
------------------------------------------------------------------------	------------

### Příslušenství

Měřicí nástavec pro měřicí ramena, kus Typ S	428360 S
Svěrná matice 428360, kus Typ K	428358 K
Měřicí ramena, pár Vyložení 50 mm	428350 50
Prodloužení pro 428300 Délka 150 mm	428320 150
Prodloužení pro 428300 Délka 500 mm	428320 500