

Garant**Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614800 19
GTIN	4045197160294
Třída artiklu	61B

Popis**Provedení:**

Zápustkově kované. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Délka klíče L: 250 mm

Šířka čelisti b: 40,3 mm

Výška čelisti h₁: 8,5 mm

Výška očka h₂: 11,5 mm

Ø očka D: 34,5 mm

Zatížení ráčny točivým momentem: 325 Nm

Technický popis

Délka klíče L	250 mm
Výška očka h ₂	11,5 mm
Zatížení ráčny točivým momentem	325 Nm
Ø očka D	34,5 mm
Výška čelisti h ₁	8,5 mm
Rozměr klíče	19 mm
Šířka čelisti b	40,3 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň

Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Adaptér pro očkové klíče s ráčnou Typ 3	614850 3
---	----------