

**Garant**
**Očkoplochy klíč, dlouhé provedení, Rozměr klíče: 17 mm**

**Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 614700 17     |
| GTIN           | 4045197160027 |
| Třída artiklu  | 61A           |

**Popis**
**Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Zvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. **Strana oka hluboce zalomená.**

**Norma:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel; chromovaná (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

**Upozornění:**

**AS-Drive** – speciální profil. Extrémně přesný profil vyvinutý pro letectví a kosmonautiku.

Nástroje s tímto profilovým vybavením je možné rozpoznat podle značky **AS-Drive**. **Výhody:**

- **Šrouby jsou uchycovány za boky. – Šrouby jsou chráněny. – Delší životnost šroubů.**
- **Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. – Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.**

Délka klíče L: 240 mm

maximální výška čelisti h<sub>1</sub>: 8 mm

maximální výška oka h<sub>2 max</sub>: 12 mm

**Technický popis**

|  |          |
|--|----------|
| maximální výška čelisti h <sub>1</sub> | 8 mm     |
| Délka klíče L                          | 240 mm   |
| Rozměr klíče                           | 17 mm    |
| Rozměry velikostí klíčů                | metrické |
| maximální výška oka h <sub>2 max</sub> | 12 mm    |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Poloha kroužku | 15 stupeň               |
| Výrobní postup | Zápustkově kované       |
| Materiál       | Chrome-Alloy-Steel      |
| Povrch         | chromovaný pomocí niklu |
| Druh produktu  | Maticový klíč           |