

**Garant****Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614800 11
GTIN	4045197160218
Třída artiklu	61B

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kované. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Délka klíče L: 168 mm

Šířka čelisti b: 24 mm

Výška čelisti h<sub>1</sub>: 5,3 mm

Výška očka h<sub>2</sub>: 8,3 mm

Ø očka D: 22,5 mm

Zatížení ráčny točivým momentem: 80 Nm

**Technický popis**

Rozměr klíče	11 mm
Výška očka h <sub>2</sub>	8,3 mm
Ø očka D	22,5 mm
Šířka čelisti b	24 mm
Délka klíče L	168 mm
Výška čelisti h <sub>1</sub>	5,3 mm
Zatížení ráčny točivým momentem	80 Nm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň

Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč