

Garant**Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614800 12
GTIN	4045197160225
Třída artiklu	61B

Popis**Provedení:**

Zápustkově kované. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Délka klíče L: 174 mm

Šířka čelisti b: 25,9 mm

Výška čelisti h₁: 5,8 mm

Výška očka h₂: 8,7 mm

Ø očka D: 23,7 mm

Zatížení ráčny točivým momentem: 90 Nm

Technický popis

Ø očka D	23,7 mm
Výška čelisti h ₁	5,8 mm
Rozměr klíče	12 mm
Výška očka h ₂	8,7 mm
Šířka čelisti b	25,9 mm
Zatížení ráčny točivým momentem	90 Nm
Délka klíče L	174 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň

Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč