

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Štětcový kartáč drát INOX 0,30 mm, Typ: 10X80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	574600 10X80
GTIN	4017359006955
Třída artiklu	57L

**Popis****Provedení:**

Vlnitý drát ve speciální kvalitě, zalisovaný do ocelového pouzdra,  $\varnothing$  stopky 6 mm.

**Použití:**

V ručních bruskách, na ohebných hřídelích a v ručních vrtačkách. K čištění a odjehlování na obtížně přístupných místech.

**Technický popis**

Délka svěrky $L_2$	80 mm
$\varnothing$ kartáče $D_1$	12 mm
Maximální počet otáček	15000 min <sup>-1</sup>
$\varnothing$ svěrky $D_2$	10 mm
Délka osazení $H_1$	20 mm
Celková délka L	120 mm
Druh produktu	Štětcový kartáč