

**Garant****Sada očkoplochých klíčů, dlouhé provedení, Počet klíčů: 9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614710 9
GTIN	4045197160140
Třída artiklu	61A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Zvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. **Strana oka hluboce zalomená.**

**Norma:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel; chromovaná (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

**Rozsah dodávky:**

Po 1 očkoplochem klíči č. 614700 / 614200 / 614900: vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

**Upozornění:**

**AS-Drive** – speciální profil. Extrémně přesný profil vyvinutý pro letectví a kosmonautiku.

Nástroje s tímto profilovým vybavením je možné rozpoznat podle značky **AS-Drive**. **Výhody:**

- **Šrouby jsou uchycovány za boky. – Šrouby jsou chráněny. – Delší životnost šroubů.**
- **Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. – Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.**

**Technický popis**

Počet klíčů	9
Rozměry velikostí klíčů	metrické

Druh produktu

Maticový klíč

**Příslušenství**

Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 17 mm	614700 17
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 18 mm	614700 18
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 16 mm	614700 16
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 19 mm	614700 19
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 22 mm	614700 22
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 21 mm	614700 21
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 10 mm	614700 10
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 13 mm	614700 13
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení Rozměr klíče 24 mm	614700 24