

Garant**Sada otevřených / očkových klíčů s ráčnou, ve svinovacím pouzdru s výkyvnou hlavou, Počet klíčů: 5**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	614814 5
GTIN	4045197160485
Třída artiklu	61B

Popis

Provedení:

Oboustranný se stabilními ráčnami s lehkým chodem přepínatelný pro pravé a levé utahování. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 klíči č. 614812 ve velikostech 8; 10; 13; 16; 17.

Upozornění:

Náhradní svinovací pouzdra jsou k dostání pod č. 614835 / 614836.

Technický popis

Počet klíčů	5
Rozměr klíče	8 mm
Rozměr klíče	10 mm
Rozměr klíče	13 mm

Rozměr klíče	16 mm
Rozměr klíče	17 mm
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Obal	Rolovací taška
Rozměry velikostí klíčů	metrické
S výkyvnou hlavou	ano
Přepínatelná ráčna	ne
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Svinovací pouzdro Počet přihrádek 5	614835 5
Otevřený / očkový klíč s ráčnou výkyvnou hlavou Rozměr klíče 16 mm	614812 16
Otevřený / očkový klíč s ráčnou výkyvnou hlavou Rozměr klíče 17 mm	614812 17
Adaptér pro očkové klíče s ráčnou Typ 2	614850 2
Otevřený / očkový klíč s ráčnou výkyvnou hlavou Rozměr klíče 10 mm	614812 10
Adaptér pro očkové klíče s ráčnou Typ 4	614850 4
Adaptér pro očkové klíče s ráčnou Typ 1	614850 1
Otevřený / očkový klíč s ráčnou výkyvnou hlavou Rozměr klíče 13 mm	614812 13
Otevřený / očkový klíč s ráčnou výkyvnou hlavou Rozměr klíče 8 mm	614812 8