

Garant**Otevřený / očkový klíč s ráčnou s výkyvnou hlavou, Rozměr klíče: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614812 10
GTIN	4045197160386
Třída artiklu	61B

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Očková strana se stabilní ráčnou s lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Rozměr klíče	10 mm
Výška oka h_2	7,7 mm
Délka klíče L	160 mm
Výška čelisti h_1	5,2 mm
Šířka čelisti b	22 mm
Ø oka D	20,8 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Adaptér pro očkové klíče s ráčnou Typ 1

614850 1