

**Garant****Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 24mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614800 24
GTIN	4045197160324
Třída artiklu	61B

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kované. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

**Technický popis**

Délka klíče L	325 mm
Rozměr klíče	24 mm
Ø očka D	47,1 mm
Výška očka $h_2$	14,5 mm
Výška čelisti $h_1$	10,2 mm
Šířka čelisti b	50,8 mm
Zatížení ráčny točivým momentem	500 Nm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč