

Garant**Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614800 50
GTIN	4045197511898
Třída artiklu	61B

Popis**Provedení:**

Zápustkově kované. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Délka klíče L: 640 mm

Šířka čelisti b: 96 mm

Výška čelisti h₁: 21 mm

Výška očka h₂: 26,5 mm

Ø očka D: 88 mm

Zatížení ráčny točivým momentem: 1700 Nm

Technický popis

Ø očka D	88 mm
Délka klíče L	640 mm
Zatížení ráčny točivým momentem	1700 Nm
Šířka čelisti b	96 mm
Rozměr klíče	50 mm
Výška čelisti h ₁	21 mm
Výška očka h ₂	26,5 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň

Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč