

Garant**Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 27mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614800 27
GTIN	4045197286079
Třída artiklu	61B

Popis**Provedení:**

Zápustkově kované. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Délka klíče L: 359 mm

Šířka čelisti b: 55,2 mm

Výška čelisti h₁: 12,5 mm

Výška očka h₂: 15 mm

Ø očka D: 52 mm

Zatížení ráčny točivým momentem: 670 Nm

Technický popis

Ø očka D	52 mm
Délka klíče L	359 mm
Zatížení ráčny točivým momentem	670 Nm
Výška očka h ₂	15 mm
Výška čelisti h ₁	12,5 mm
Rozměr klíče	27 mm
Šířka čelisti b	55,2 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň

Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč