

Garant**Sada otevřených / očkových klíčů s ráčnou, ve svinovacím pouzdru, Počet klíčů: 4**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	614810 4
GTIN	4045197553607
Třída artiklu	61B

Popis

Provedení:

Zápustkově kované. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 klíči č. 614800 ve velikostech 10; 13; 17; 19.

Upozornění:

Náhradní svinovací pouzdra jsou k dostání pod č. 614835 / 614836.

Technický popis

Počet klíčů	4
Rozměr klíče	10 mm
Rozměr klíče	13 mm
Rozměr klíče	17 mm

Rozměr klíče	19 mm
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Obal	Rolovací taška
Rozměry velikostí klíčů	metrické
S výkyvnou hlavou	ne
Přepínatelná ráčna	ne
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Svinovací pouzdro Počet přihrádek 4	614835 4
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 13 mm	614800 13
Adaptér pro očkové klíče s ráčnou Typ 1	614850 1
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 10 mm	614800 10
Sada adaptérů pro očkový klíč s ráčnou Počet dílů 4	614852 4
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 17 mm	614800 17
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 19 mm	614800 19
Adaptér pro očkové klíče s ráčnou Typ 2	614850 2
Adaptér pro očkové klíče s ráčnou Typ 3	614850 3