

**Mahr****Digitální posuvné měřítko IP67, Rozsah měření: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412733 300
GTIN	4059192058302
Třída artiklu	43A

**Popis****Provedení:**

Dobře čitelný kontrastní LCD displej. Indukční vodotěsný měřicí systém. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek. Měřicí plochy nejjemněji zabroušené. Bez hloubkoměru.

**Funkce:**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

**Technický popis**

Norma	ISO 13385
Odečet	0,0005 palec
Rozlišení	0,01 mm
Délka měřicí čelisti	64 mm
Kalibrování	A1
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozsah měření	0 - 300 mm

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,04 mm
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

## Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 300 mm	021000 300
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 300 mm	021010 300

## Příslušenství

Plastové pouzdro Typ MS300	412470 MS300
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032