

Mahr**Digitální posuvné měřítko IP67, Rozsah měření: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412733 200
GTIN	4059192058289
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Dobře čitelný kontrastní LCD displej. Indukční vodotěsný měřicí systém. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek. Měřicí plochy nejjemněji zabroušené.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Technický popis

Délka měřicí čelisti	50 mm
Rozlišení	0,01 mm
Odečet	0,0005 palec
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Rozsah měření	0 - 200 mm
Norma	ISO 13385
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Kalibrování	A1

Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
---	---------------