

Garant**Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614800 30
GTIN	4045197286086
Třída artiklu	61B

Popis**Provedení:**

Zápustkově kované. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Délka klíče L: 425 mm

Šířka čelisti b: 65 mm

Výška čelisti h₁: 13,8 mm

Výška očka h₂: 17 mm

Ø očka D: 60 mm

Zatížení ráčny točivým momentem: 795 Nm

Technický popis

Ø očka D	60 mm
Výška čelisti h ₁	13,8 mm
Délka klíče L	425 mm
Šířka čelisti b	65 mm
Rozměr klíče	30 mm
Zatížení ráčny točivým momentem	795 Nm
Výška očka h ₂	17 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň

Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč