

Garant**Lešticí válec (plst'), Ø 100×100 mm, Typ: SOFT****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	568495 SOFT
GTIN	4045197890764
Třída artiklu	51M

Popis**Provedení:**

Vějířovitě uspořádaná **plst'**. Rozměr **Ø 100×100 mm**, Ø otvoru 19 mm s dvojitou klínovou drážkou.

Použití:

Velkoplošné lešticí práce se zvýšenou flexibilitou a přizpůsobení konturám. Následným použitím středně tvrdého a měkkého provedení lze vytvořit **nejjemnější povrchy se zrcadlovým leskem**.

Upozornění:

Plstěné lešticí kotouče se musí používat společně s **brusnými a lešticími pastami** jako č. 552250 / 555740.

Technický popis

Podklad brusného materiálu	plst'
Stupeň tvrdosti	měkká
Ø válců	100 mm
Šířka válců	100 mm
Atribut názvu produktu	Ø 100×100 mm
Ø otvoru	19 mm

Doporučené otáčky	1900 min ⁻¹
Druh produktu	Lešticí válec

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

Příslušenství

Blok lešticí pastyUnipol® Barva BLUE	555740 BLUE
Blok lešticí pastyUnipol® Barva WHITE	555740 WHITE
Brusná pasta SiC Zrnitost brusné pasty SiC 280	552250 280
Brusná pasta SiC Zrnitost brusné pasty SiC 150	552250 150