

Garant**Systémové krimpovací kleště, Celková délka: 150 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	729611 150
GTIN	4045197891013
Třída artiklu	71B

Popis**Provedení:**

Systémové krimpovací kleště GARANT s certifikovanou výměnnou hlavou.

- **Přesné krimpování díky lineárnímu zdvihu.**
 - **Rozšířená nabídka použití za snižování nákladů bez použití nástrojů systému rychlé výměny.**
 - **Zaručeně stejně kvalitní výsledky krimpování dle DIN resp. EN díky výměnným hlavám nastaveným z výroby a integrovanému nucenému blokování v základním nástroji.**
 - **Vždy přesné usazení kontaktu v krimpovací zápusťce díky spolehlivě pracujícimu umístění kontaktu.**
 - **Ideální pro práci na těžko dostupných místech díky malé, ergonomické konstrukci.**
- S rychlovýměnným nástavcem (systém výměny bez použití nástrojů).
- **Robustní ocelový korpus s pákovým převodem.**
 - **Integrované nucené blokování.**
 - **Nejpřesnější způsob práce díky lineárnímu zdvihu.**

Celková délka: 150 mm

Technický popis

Celková délka	150 mm
Druh produktu	Lisovací kleste

Příslušenství

Krimpovací výměnná hlava Typ 2,5	729624 2,5
Krimpovací výměnná hlava Typ D	729624 D
Krimpovací výměnná hlava Typ 16	729626 16
Krimpovací výměnná hlava Typ 1,5	729624 1,5
Krimpovací výměnná hlava Typ 10	729626 10