

Garant**Krimpovací kleště, Typ: 10NIS****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	729709 10NIS
GTIN	4045197891075
Třída artiklu	71B

Popis**Provedení:**

Ocelový korpus s pákovým převodem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování.

GARANT: z vysoce pevné speciální oceli. **Ergonomicky optimálně tvarované soft rukojeti s ochranou proti sklouznutí.** Optimální krimpování díky speciální geometrii profilu.

Celková délka: 225 mm

Pro průřez vodiče: 0,1 - 10 mm²

Technický popis

Celková délka	225 mm
Pro průřez vodiče	0,1 - 10 mm ²
Druh produktu	Lisovací kleste

Příslušenství

Sada náhradních pružin 2dílná	729711
Odizolovací a stříhací vložka	729712