

Garant**Nůžky na kabely s převodem, Pro Ø kabelů: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	731071 32
GTIN	4045197891204
Třída artiklu	71B

Popis**Provedení:**

Hlava nůžek se srpovitým řezacím nožem a převodovým mechanismem (ovládání jednou rukou). Díky zdvojenému vedení se nůž nevychyluje.

Břity **GARANT** a důležité funkční součástky dodatečně zušlechtěné.

Použití:

K čistému dělení hliníkových a měděných kabelů (též pramenů), **nehodí se pro kabely s jemnými vodiči**. Nepoužívejte na ocelový drát, tvrdé slitiny hliníku, tvrdě tažené měděné vodiče.

Materiál:

Nože ze speciální oceli, ramena z ocelového plechu s návleky rukojetí.

Upozornění:

U jednotlivých vodičů je výkon ve stříhu o cca 30 % nižší.

Technický popis

Pro Ø kabelů	32 mm
Celková délka	250 mm
Výkon ve stříhu vícenásobné vodiče do	240 mm ²
Rukojeť	ergonomické plastové rukojeti s ochranou proti sklouznutí
Ovládání	mechanické, jednoruční, princip ráčny
Druh produktu	Nůžky

Příslušenství

Pevné nože pro nůžky na kabely Vhodné pro kabel Ø 32
mm

731112 32

Otočné nože pro nůžky na kabely Vhodné pro kabel Ø 32
mm

731111 32