


3M**Brusný kotouč se suchým zipem (A) Hookit 255P Děrování 15násobné, Ø 150 mm, Zrnitost: 80****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	567565 80
GTIN	4046719191772
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Brusné kotouče se suchým zipem s **papírovým nosičem**. Povlak odpuzující prach brání předčasnému zanesení. Zadní strana je kaširovaná smyčkovým velurem.

Brusný kotouč se suchým zipem **Hookit 255P** s otevřeným posypem. Korund (A) na bázi papíru C. Ideální pro materiály s vyšším sklonem k zanášení.

Použití:

Na **excentrických bruskách** s talířem se suchým zipem, např. č. 567990 (lze odsávat prach).

Univerzální **všestranný produkt** pro hrubé, střední a jemné broušení všech kovových a umělohmotných povrchů, lakových systémů a dřeva.

Maximální obvodová rychlost: 40 m/s

Technický popis

Ø kotouče	150 mm
Označení výrobce	Hookit 255P
Zrnitost	80

Brusivo	Korundové brusné zrno (A)
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 150 mm
Počet odsávacích otvorů	15
Maximální obvodová rychlost	40 m/s

Příslušenství

Opěrný talíř PU s multiděrováním, upínání 5/16 palce a M8 Vnější Ø 147 mm	567990 147
Opěrný talíř PU s multiděrováním upínání 5/16 palce a M8 Vnější Ø 150 mm	567887 150
PU-opěrný talíř Vnější Ø 150 mm	567885 150