

**Garant****Otevřený / očkový klíč s ráčnou krátké provedení, Rozměr klíče: 19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614816 19
GTIN	4045197199218
Třída artiklu	61B

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. Očková strana se stabilní ráčnou s lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

**Technický popis**

Délka klíče L	137 mm
Ø očka D	34,5 mm
Rozměr klíče	19 mm
Výška čelisti h <sub>1</sub>	8,5 mm
Výška očka h <sub>2</sub>	11,5 mm
Šířka čelisti b	40,3 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč

---

## Příslušenství

Adaptér pro očkové klíče s ráčnou Typ 3	614850 3
---	----------