

Mahr**Digitální hloubkoměr na drážky IP 67, i-wi, Rozsah měření: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	418754 100
GTIN	4059192057312
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Pro měření zápichů, drážek, vybrání, osazení atd.

Velmi velký displej s výškou číslic 11 mm. Integrované, bezdrátové rozhraní i-wi.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

1 baterie č. 081560 vel. CR2032. Včetně 3 měřících nástavců (Ø 4 mm, Ø 7,5 mm a radius 6 mm).

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498940.

i-wi rádiový přijímač č. 498912. Talířový měřicí nástavec č. 418660 vel. 0,5, zvláštní dotyk č. 434900 – 4915 se závitem M2,5.

Technický popis

Průřez měřicí lišty	16 × 3 mm
Rozsah měření	0 - 100 mm
Ø měřicí tyče	4 mm
Kalibrování	A1
Délka můstku	85 mm
Přepínatelný odečet	0,01 mm
Přepínatelný odečet	0,0005 palec

Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Bezdrátový přenos dat	Software výrobce
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rádiový systém MAHR i-wi
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Posuvný hloubkoměr na drážky

Služby

Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200

Příslušenství

Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Talířový měřicí nástavec Tloušťka talíře 0,5 mm	418660 0,5
Rádiový přijímač i-wi Typ STICK	498912 STICK
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2

Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Radiový přijímač pro Mahr i-wi Typ STICK	498914 STICK
Talířový měřicí nástavec Tloušťka talíře 1 mm	418660 1
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2