

**Koken****Prodloužení, 1/2 palce „Wobbel-Fix“, Celková délka: 50mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	641135 50
GTIN	4991644126613
Třída artiklu	63R

## Popis

### Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost. „Slepé“ sestavení díky zapuštěným vnitřním čtyřhranům a připojeným vnějším čtyřhranům. Na každé straně je možný úhel otáčení do 15°.

Dvoustupňové prodloužení lze stanovit zablokováním.

### Norma:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkant nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

### Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.

### Upozornění:

**POZOR!**

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 641129

## Technický popis

Celková délka	50 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
4hran s Wobble-Fix	S výkyvným úhlem
Druh produktu	Prodloužení

