

Garant

Sada otevřených / očkových klíčů s ráčnou, ve svinovacím pouzdru krátké provedení, Počet klíčů: 5

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614818 5
GTIN	4045197297709
Třída artiklu	61B

Popis**Provedení:**

Oboustranný se stabilními ráčnami s lehkým chodem přepínatelný pro pravé a levé utahování. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 klíči č. 614816 ve velikostech 8; 10; 13; 16; 17.

Upozornění:

Náhradní svinovací pouzdra jsou k dostání pod č. 614835 / 614836.

Technický popis

Počet klíčů	5
Rozměr klíče	8 mm
Rozměr klíče	10 mm
Rozměr klíče	13 mm

Rozměr klíče	16 mm
Rozměr klíče	17 mm
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Obal	Rolovací taška
Rozměry velikostí klíčů	metrické
S výkyvnou hlavou	ne
Přepínatelná ráčna	ne
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Otevřený / očkový klíč s ráchnoukrátké provedení Rozměr klíče 10 mm	614816 10
Adaptér pro očkové klíče s ráchnou Typ 2	614850 2
Otevřený / očkový klíč s ráchnoukrátké provedení Rozměr klíče 13 mm	614816 13
Adaptér pro očkové klíče s ráchnou Typ 1	614850 1
Otevřený / očkový klíč s ráchnoukrátké provedení Rozměr klíče 16 mm	614816 16
Svinovací pouzdro Počet přihrádek 5	614836 5
Otevřený / očkový klíč s ráchnoukrátké provedení Rozměr klíče 8 mm	614816 8
Otevřený / očkový klíč s ráchnoukrátké provedení Rozměr klíče 17 mm	614816 17