



## Kalhoty do pasu CANVAS 320, černá, Konfekční velikost DE: 44



### Údaje o objednávce

Číslo objednávky	091362 44
GTIN	4030913039831
Třída artiklu	09R

### Popis

#### Provedení:

Robustní řada **pracovních oděvů Canvas 320** poskytuje vysokou ochranu za nejrůznějších pracovních podmínek. Se **stahováním pasu gumou** pro pohodlné usazení. Odolné proti protržení a oděru díky **zesílení materiálem Cordura®** na zvláště namáhaných místech. Snadno se udržující tkanina je díky zušlechtění Teflonem® **odolná vůči zašpinění a vodě**. S reflexními lemovkami z **reflexního materiálu 3M™ Scotchlite™** pro lepší viditelnost za tmy.

**Kalhoty do pasu** se sedmi opaskovými smyčkami.

- **Polstrované kolenní kapsy, zesílené materiálem Cordura®.**
- **Certifikováno dle EN-14404 společně s kolenními vycpávkami.**
- **Zesílené hýždové kapsy.**
- **Dvě postranní kapsy z materiálu Cordura®.**
- **Dvojitá kapsa na metr, materiál Cordura®.**
- **Stehenní kapsa s nastavenou kapsou na mobilní telefon.**
- **Zapínání na zip.**

#### Upozornění:

V eShopu uvedená velikost odpovídá konfekční velikosti DE. Odpovídající velikosti používané ve Vaší zemi zjistíte v převodní tabulce velikostí resp. v technických datech.

Na poptávku lze dodat v dalších barvách.

Tabulku velikostí s mezinárodním porovnáním velikostí naleznete na naší stránce přehledu.

Složení tkaniny: 35% bavlna

Složení tkaniny: 65 % polyester  
Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 320 g/m<sup>2</sup>  
Prát: 60 °C barevné prádlo

## Technický popis

Konfekční velikost DE	44
Velikost FR	40
Série	CANVAS 320
Speciální servis	Úpravy oděvů
Pohlaví	pánské
Složení tkaniny	35% bavlna
Složení tkaniny	65 % polyester
Gramáž materiálu/hustota tkaniny	320 g/m <sup>2</sup>
Prát	60 °C barevné prádlo
Bělit	Nebělit
Chemické čištění	Čištění perchlorethylenem
Sušit	Šetrně sušit v bubnu (nízká teplota)
Žehlit	Mírný, horký, do maximálně 150 °C
Barva	černá
Druh produktu	Pracovní kalhoty

## Příslušenství

Kolenní výztuha Standard 1 pár Typ KNEE	091802 KNEE
---	-------------