


HOLEX**Brusný kotouč se suchým zipem (A) 15násobné děrování, Ø 150 mm, Zrnitost: 600**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	567796 600
GTIN	4045197891341
Třída artiklu	52M

Popis

Provedení:

Se **stabilním nosičem filmu**. Povlak odpuzující prach brání předčasnému zanesení.

Výhoda:

- **Rovnoměrná struktura broušení díky vynikající podpoře zrna.**
- **Zlepšená odolnost proti přetrhu při zatížení hran.**

Použití:

Kvalitní korundové brusné zrna (A) univerzálně použitelné pro hrubé broušení, mezibroušení a konečné broušení.

Kvalitní korundové brusné zrna (A), otevřený posyp. Univerzálně použitelné pro hrubé broušení, mezibroušení a konečné broušení.

Technický popis

Ø kotouče	150 mm
Zrnitost	600
Brusivo	Korundové brusné zrna (A)

Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 150 mm
Počet odsávacích otvorů	15
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Brusný kotouč se suchým zipem

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Brusný talíř PU se suchým zipem Vnější Ø 150 mm	567885 150
	567887 150

Brusný talíř PU se suchým zipem Multiděrování Vnější Ø
150 mm

Opěrný talíř PU s multiděrováním, Vnější Ø 147 mm

567990 147