


**HOLEX****Brusný kotouč se suchým zipem (A) 15násobné děrování, Ø 150 mm, Zrnitost: 400**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	567796 400
GTIN	4045197891334
Třída artiklu	52M

## Popis

### Provedení:

Se **stabilním nosičem filmu**. Povlak odpuzující prach brání předčasnému zanesení.

### Výhoda:

- **Rovnoměrná struktura broušení díky vynikající podpoře zrna.**
- **Zlepšená odolnost proti přetrhu při zatížení hran.**

### Použití:

Kvalitní korundové brusné zrna (A) univerzálně použitelné pro hrubé broušení, mezibroušení a konečné broušení.

Kvalitní korundové brusné zrna (A), otevřený posyp. Univerzálně použitelné pro hrubé broušení, mezibroušení a konečné broušení.

## Technický popis

Zrnitost	400
Ø kotouče	150 mm
Brusivo	Korundové brusné zrna (A)

Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 150 mm
Počet odsávacích otvorů	15
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Brusný kotouč se suchým zipem

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Brusný talíř PU se suchým zipem Multiděrování Vnější Ø 150 mm

567887 150

Brusný talíř PU se suchým zipem Vnější Ø 150 mm	567885 150
Opěrný talíř PU s multiděrováním, Vnější Ø 147 mm	567990 147