


**HOLEX****Brusný kotouč se suchým zipem (A) 15násobné děrování, Ø 150 mm, Zrnitost: 80**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 567796 80     |
| GTIN           | 4045197890870 |
| Třída artiklu  | 52M           |

## Popis

### Provedení:

Se **stabilním nosičem filmu**. Povlak odpuzující prach brání předčasnému zanesení.

### Výhoda:

- **Rovnoměrná struktura broušení díky vynikající podpoře zrna.**
- **Zlepšená odolnost proti přetrhu při zatížení hran.**

### Použití:

Kvalitní korundové brusné zrna (A) univerzálně použitelné pro hrubé broušení, mezibroušení a konečné broušení.

Kvalitní korundové brusné zrna (A), otevřený posyp. Univerzálně použitelné pro hrubé broušení, mezibroušení a konečné broušení.

## Technický popis

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Zrnitost  | 80                        |
| Ø kotouče | 150 mm                    |
| Brusivo   | Korundové brusné zrna (A) |

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Zkratka brusiva             | A                             |
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 %                       |
| Atribut názvu produktu      | Ø 150 mm                      |
| Počet odsávacích otvorů     | 15                            |
| Maximální obvodová rychlost | 40 m/s                        |
| Druh produktu               | Brusný kotouč se suchým zipem |

## Údaje o uživateli

|                  | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg            | vhodný          |                |         |
| Ocel < 900 N/mm  | vhodný          |                |         |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný          |                |         |
| Ocel < 55 HRC    | vhodný          |                |         |
| Ocel < 60 HRC    | vhodný          |                |         |
| Ocel < 67 HRC    | omezené použití |                |         |
| INOX             | omezené použití |                |         |
| Ti               | omezené použití |                |         |
| CuZn             | vhodný          |                |         |
| Plasty, GFK      | vhodný          |                |         |
| Dřevo            | vhodný          |                |         |
| Laky             | vhodný          |                |         |
| Uni              | vhodný          |                |         |
| mokrý max.       | vhodný          |                |         |
| suché            | vhodný          |                |         |

## Příslušenství

|   |            |
|---|------------|
| Brusný talíř PU se suchým zipem Vnější Ø 150 mm | 567885 150 |
|   | 567887 150 |

Brusný talíř PU se suchým zipem Multiděrování Vnější Ø  
150 mm

Opěrný talíř PU s multiděrováním, Vnější Ø 147 mm

567990 147