


HOLEX**Brusný kotouč se suchým zipem (A) 15násobné děrování, Ø 150 mm, Zrnitost: 240**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 567796 240 |
| GTIN | 4045197891310 |
| Třída artiklu | 52M |

Popis

Provedení:

Se **stabilním nosičem filmu**. Povlak odpuzující prach brání předčasnému zanesení.

Výhoda:

- **Rovnoměrná struktura broušení díky vynikající podpoře zrna.**
- **Zlepšená odolnost proti přetrhu při zatížení hran.**

Použití:

Kvalitní korundové brusné zrna (A) univerzálně použitelné pro hrubé broušení, mezibroušení a konečné broušení.

Kvalitní korundové brusné zrna (A), otevřený posyp. Univerzálně použitelné pro hrubé broušení, mezibroušení a konečné broušení.

Technický popis

| | |
|-----------|---------------------------|
| Ø kotouče | 150 mm |
| Zrnitost | 240 |
| Brusivo | Korundové brusné zrna (A) |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Zkratka brusiva | A |
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Atribut názvu produktu | Ø 150 mm |
| Počet odsávacích otvorů | 15 |
| Maximální obvodová rychlost | 40 m/s |
| Druh produktu | Brusný kotouč se suchým zipem |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | omezené použití | | |
| INOX | omezené použití | | |
| Ti | omezené použití | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plasty, GFK | vhodný | | |
| Dřevo | vhodný | | |
| Laky | vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |

Příslušenství

| | |
|---|------------|
| Opěrný talíř PU s multiděrováním, Vnější Ø 147 mm | 567990 147 |
| Brusný talíř PU se suchým zipem Vnější Ø 150 mm | 567885 150 |

Brusný talíř PU se suchým zipem Multiděrování Vnější Ø
150 mm

567887 150