

HOLEX**Vějířovitý brusný válec rouno (A) / tkanina (A), Ø 100×100 mm, Srovnání zrnitosti: 80CRS****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	568473 80CRS
GTIN	4045197924599
Třída artiklu	52E

Popis**Provedení:**

Standardní rozměr Ø 100×100 mm nebo úzké provedení Ø 100×50 mm na obrábění malých ploch. Upínací otvor Ø 19 mm s vícenásobnou klínovou drážkou.

Kombinace **brusné tkaniny a rouna**.

Použití:

Výsledek broušení podobný brusnému plátnu zrna 80 / 120, též k **odstraňování škrábanců** nebo k **čárovému matování**.

Upozornění:

Pro vyrovnání šířky u úzkých válců Ø 100×50 mm, použijte sadu distančních kroužků č. 568439.

Technický popis

Doporučené otáčky	2800 min ⁻¹
Srovnání zrnitosti	80
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Ø válců	100 mm

Šířka válců	100 mm
Atribut názvu produktu	Ø 100×100 mm
Druh produktu	Vějířovitý brusný válec round

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Laky	omezené použití		
suché	vhodný		