

Koken**Sada IMPACT 8dílná, 6hran, 3/8 palce Surface Drive****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	650132
GTIN	4991644011681
Třída artiklu	63R

Popis**Provedení:**

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4hran dle DIN 3121.

Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Profil Surface-Drive uchopí šrouby na stranách a chrání citlivé rohy. Díky tomu se spolehlivě zabrání pevnému dosednutí nástavců na šroubech.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Rozsah dodávky:

po 1 nástrčné hlavici č. 650130: vel. 9; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19

Magnetická přídržovací lišta dlouhá 200 mm: 1 ks

Technický popis

Upínací 4hran	3/8 palec
Unášecí profil	6hranný nástrčný klíč Surfacedrive
Počet dílů	8
Povrch	černěné
Vhodné pro použití strojů	ano
Druh produktu	Nástrčné klíče

Příslušenství

Spojovací stopka pro hlavice, 3/8 palce Ø×délka 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Sada pojistných svorek pro vložky, 3/8 palce včetně stahováku, 10dílná Typ 1	650790 1
Pryžový kroužek pro hlavice, 3/8 palce Ø 18 mm	650800 18
Sada pojistných svorek pro vložky, 3/8 palce včetně stahováku, 10dílná Typ 2	650790 2
Pryžový kroužek pro hlavice, 3/8 palce Ø 22 mm	650800 22
Spojovací stopka pro hlavice, 3/8 palce Ø×délka 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Stahovák pro pojistné svorky	650785