

**Garant****12hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 10mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 642130 10     |
| GTIN           | 4045197164223 |
| Třída artiklu  | 61A           |

**Popis****Provedení:**

Kované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahlobením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Úzké tolerance vnitřních 4- hranů pro bezpečné usazení na ovládacím nástroji. Vnitřní 4-hrany dle **DIN 3120**.

**Úzké tolerance klíčů** šetrné k hlavám šroubů a maticím. **Tenké stěny** pro práce na nejužších místech. 12hran (dvojitý šestihran) s profilem **AS-drive**, šetrným ke šroubům a maticím.

**Norma:****DIN 3124****Materiál:**

Vysokopevnostní ocel HPQ®, chromovaná (neodlupuje se).

**Technický popis**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Rozměr klíče      | 10 mm                   |
| Délka             | 38 mm                   |
| Ø na hnané straně | 14,5 mm                 |
| Upínací 4hran     | 1/2 palec               |
| Unášecí profil    | 12-hranný nástrčný klíč |
| Druh produktu     | Nástrčné klíče          |

