

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kartáč na trubky ocelový drát rovný, Ø kartáče: 30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	578000 30
GTIN	4017359026854
Třída artiklu	57L

**Popis****Provedení:**

Vnitřní kartáče s pozinkovaným točeným drátem a jednoduchou osazovací spirálou. Osazení z hladkého ocelového drátu, celková délka 160 mm. Délka osazení 100 mm s nalisovanou závitovou vsuvkou 1/2 palce.

**Použití:**

K čištění trubek, mřížkových roštů, hrdel, výměníků tepla a válců.  
Pro strojní použití (jen pravý chod) použijte závitový adaptér č. 578005.

**Vhodné pro:**

vnitřní Ø trubek v palcích: 1.1/4 palce

**Technický popis**

Ø kartáče D <sub>1</sub>	30 mm
Druh produktu	Kartáč na trubky

**Příslušenství**

Prodloužení pro kartáč na trubky č. 578000	578010
Adaptér se závitem pro kartáč na trubky č. 578000 Ø stopky 6 mm	578005