

Garant**Oboustranný očkový klíč s ráčnou, zalomený 15°, Rozměry klíčů: 12X13mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614845 12X13
GTIN	4045197415899
Třída artiklu	61B

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný, oboustranný se zvláště stabilními očkovými ráčnami se zvláště lehkým chodem. Přepínatelný pro pravé a levé utahování. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Celková délka L	170 mm
Maximální Ø očka D2	26,5 mm
Rozměr klíče ₂	13 mm
Maximální Ø očka D1	24,6 mm
Rozměr klíče ₁	12 mm
Maximální výška očka h ₂	9 mm
Maximální výška očka h ₁	8,9 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Počet břitů	5
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Adaptér pro očkové klíče s ráčnou Typ 2	614850 2
---	----------