

Garant

Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný 15° zalomený, Rozměr klíče: 30mm

**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 614820 30 |
| GTIN | 4045197553287 |
| Třída artiklu | 61B |

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Očková strana se stabilní ráčnou s lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Ø očka D | 60 mm |
| Výška čelisti h ₁ | 13,8 mm |
| Šířka čelisti b | 65 mm |
| Výška očka h ₂ | 17 mm |
| Délka klíče L | 425 mm |
| Rozměr klíče | 30 mm |
| Rozměry velikostí klíčů | metrické |
| Poloha kroužku | 15 stupeň |
| Počet břitů | 72 |
| Úhel uchopení | 5 stupeň |
| Výrobní postup | Zápustkově kované |
| Materiál | Chromvanadiová ocel |

| | |
|---------------|------------------|
| Povrch | matně chromované |
| Druh produktu | Maticový klíč |