

Garant**Oboustranný očkový klíč s ráčnou, zalomený 15°, Rozměry klíčů: 14X15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614845 14X15
GTIN	4045197416209
Třída artiklu	61B

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný, oboustranný se zvláště stabilními očkovými ráčnami se zvláště lehkým chodem. Přepínatelný pro pravé a levé utahování. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Celková délka L	190 mm
Maximální výška očka h_2	9,4 mm
Rozměr klíče $_2$	15 mm
Maximální \varnothing očka D2	32,6 mm
Maximální výška očka h_1	9,4 mm
Maximální \varnothing očka D1	28,3 mm
Rozměr klíče $_1$	14 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Počet břitů	5
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč